

Professional  
Powder Equipment  
Manufacturer

# TENCAN

## Product Brochure



Powder  
Equipment



Milling  
Technology



Powder  
Materials



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## Флотационная машина с подвесной камерой

### GFX

Флотационная машина с подвесной камерой для лабораторий горнодобывающей, металлургической, строительной и химической промышленности. Предназначена для перемешивания, оттирки, а также разделения и обогащения малых проб материала.

<https://www.planetaryballmills.com/ru/products/research-equipment/hanging-tank-flotation-machine.html> — TENCAN POWDER —



## Обзор продукта

Флотационная машина с подвесной камерой для лабораторий горнодобывающей, металлургической, строительной и химической промышленности. Предназначена для перемешивания, оттирки, а также разделения и обогащения малых проб материала.






## Описание продукта



Dispersion Series

# Flotation Machine / Details





Он используется для смешивания и очистки в лабораториях горнодобывающих и научно-исследовательских отделов, таких как геология, металлургия, строительные материалы и химия, и особенно подходит для разделения и отбора небольших количеств минеральных проб.

## Технические параметры

проект		единица	GFX 5-35	GFX 50-100
объем		мл	20/60/100/140	200/400
емкость		грамм	5/15/25/35	50/100
Скорость крыльчатки		изменять /точка	0-2600	0-2600
Диаметр рабочего колеса		мм	18/26/26/30	36/ 48
Шпиндельный двигатель	модель		YS-5612	YS-5612
	власть		220V/ 380/ 90W	220V/ 380/ 120W
	Скорость	изменять /точка	2800	2800
Размер подаваемых частиц		мм	0.05-0.2	0.05-0.2

## Особенности продукта

1. Скорость флотации высокая, индекс селекции хороший.
2. Регулировка удобна и точна, а работа надежна.
3. Анализ проб бедных руд и редких минералов.
4. Коэффициент обогащения требует тщательного отбора небольшого количества проб минералов.
5. Флотационная машина с надувным подвесным резервуаром (опция), полый вал имеет большой объем накачки, центральную накачку и бесступенчатую регулировку скорости с помощью преобразователя частоты.

## Аксессуары и индивидуальная настройка

### Аксессуары

Размольные стаканы, нагревательные элементы, держатели образцов, модули управления и другие совместимые аксессуары могут быть выбраны в соответствии с конфигурацией продукта.

### Индивидуальная настройка

По вопросам напряжения, емкости, размера камеры, технологической температуры или требований применения свяжитесь с TENCAN для подбора подходящей конфигурации.