

Professional  
Powder Equipment  
Manufacturer



Powder  
Equipment



Milling  
Technology



Powder  
Materials

# TENCAN

## Product Brochure



■ СТАКАН ПЛАНЕТАРНОЙ ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ

## Агатовая планетарная шаровая мельница

Агатовая планетарная мельница из натурального агата высокой твердости, износостойкости, не вносит примесей. Идеально подходит для измельчения высокочистых материалов в лабораториях и на производстве.

<https://www.planetaryballmills.com/ru/products/grinding-series/planetary-ball-mill-jar/agate-planetary-mill-jar.html>



## Обзор продукта

Агатовая планетарная мельница из натурального агата высокой твердости, износостойкости, не вносит примесей. Идеально подходит для измельчения высокочистых материалов в лабораториях и на производстве.



## Описание продукта

Природный агат имеет высокую твердость, износостойкий, не вносит примесей. Поэтому планетарные агатовые резервуары обычно используются для измельчения материалов высокой чистоты.



Планетарные агатовые шаровые мельницы широко используются в процессах шарового измельчения с высокими требованиями, такими как электронные материалы, оптоэлектронные материалы, биомедицина, научные исследования и химическая промышленность, суспензия керамической глазури, неметаллические минералы, новые материалы и т. д.

## Технические параметры

Технические характеристики модели	Внешний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Высота (мм)
50ml	65	45	57
100ml	75	50	70
150ml	90	62	80
250ml	94	73	90
300ml	102	79	95
400ml	106	80	103
500ml	106	82	108
1000ml	133	107	141
2000ml	156	130	190

Другие характеристики также могут быть настроены по мере необходимости.

## Особенности продукта

1. Высокий глянец и высокая виброустойчивость. Эксперименты доказали, что изделия из агатовых банок не имеют явных неровностей после высокоскоростной вибрации и износа.
2. Агатовая банка «Планета» изготовлена из агатового сырья, импортированного из Бразилии и Уругвая, и имеет яркий цвет и высокую твердость.
3. Планетарный агатовый сосуд обладает высокой устойчивостью к высоким температурам, кислотам и щелочам и может использоваться в кислых мелющих средах.

## Аксессуары и индивидуальная настройка

### Аксессуары

Размольные стаканы, нагревательные элементы, держатели образцов, модули управления и другие совместимые аксессуары могут быть выбраны в соответствии с конфигурацией продукта.

### Индивидуальная настройка

По вопросам напряжения, емкости, размера камеры, технологической температуры или требований применения свяжитесь с TENCAN для подбора подходящей конфигурации.