

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



■ БАНКА ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ

ПТФЭ барабанный размольный стакан

ПТФЭ барабанный размольный стакан для шаровых мельниц. Устойчив к кислотам, щелочам и растворителям. Высокая термостойкость и низкий коэффициент трения. Идеален для лабораторного помола и смешивания.

<https://www.planetaryballmills.com/ru/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/ptfe-roll-mill-jar.html>

 **TENCAN**
— TENCAN POWDER —

Обзор продукта

ПТФЭ барабанный размольный стакан для шаровых мельниц. Устойчив к кислотам, щелочам и растворителям. Высокая термостойкость и низкий коэффициент трения. Идеален для лабораторного помола и смешивания.





Описание продукта

ПТФЭ имеет характеристики «антипригарного покрытия» или «легко очищаемого материала». Он устойчив к кислотам и щелочам и плохо растворяется во многих растворителях. В то же время он обладает характеристиками высокой термостойкости и чрезвычайно низким коэффициентом трения.



Технические параметры

| модель | Внешний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Высота, включая крышку (мм) |
|--------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 500ml | F108 | F88 | F137 |
| 1000ml | F128 | F108 | F179 |
| 1500ml | F128 | F108 | Φ202 |
| 2000ml | F158 | F134 | F207 |
| 3000ml | F178 | F154 | Φ237 |
| 5000ml | F197 | F173 | Φ282 |
| 10L | Φ249 | Φ214 | F328 |
| 15L | F298 | Φ266 | Φ340 |
| 20L | F298 | Φ262 | F451 |

Особенности продукта

1. Весь корпус изготовлен из отборного высококачественного политетрафторэтилена, который обладает всеми характеристиками политетрафторэтилена, такими как коррозионная стойкость, устойчивость к высоким температурам, устойчивость к низким температурам, низкая адгезия, устойчивость к старению, чрезвычайно гладкая и нетоксичная.;
2. Весь размольный стакан изготовлен из сырья, полностью бесшовный и без зазоров, что позволяет избежать несчастных случаев, таких как утечка и растрескивание. ;
3. Профессионально разработанная форма идеально соответствует роликовым шаровым мельницам, прямым продажам от производителя и высокой стоимости.

Аксессуары и индивидуальная настройка

Аксессуары

Размольные стаканы, нагревательные элементы, держатели образцов, модули управления и другие совместимые аксессуары могут быть выбраны в соответствии с конфигурацией продукта.

Индивидуальная настройка

По вопросам напряжения, емкости, размера камеры, технологической температуры или требований применения свяжитесь с TENCAN для подбора подходящей конфигурации.